

FICHA TÉCNICA

Perímetro de proyección YSAPS-T90

Perímetro de proyección YSAPS-T90

1. Normas internacionales

★Periometría de color: una detección más sensible de defectos visuales presentados tempranamente

2. Pruebas visuales precisas y rápidas

★Estrategias de prueba interligentes originales(IDT):3 minutos para completar un umbral de inspección completo

★Periometría hermética

3.Comprensión y fiabilidad de un solo análisis y reporte versátil: Interpretación precisa de los resultados de la perimetría

★ Índice de perímetro

★Proyecto de Software de proyección dedicada

Modelo

YSAPS-T90

YSAPS-T00

Apariencia

Tipo de división

Tipo integrado

Manera estimulante

Proyección óptica

Superficie de proyección

arc de proyección esférica

Método de detección

perimetría estática, dinámica perimetría

Alcance de detección

0-90°

Nivel de brillo

0-51db

Probando distancia

300 mm

Color de blanco visual

Rojo, Azul, Blanco

Visual Target Brightness

0asb-10000asb

Antecedentes Luz

Blanco(31.5asb), amarillo(315asb)

Tiempo de intervalorización de objetivos de visión,
manteniendo el tiempo

Pacientes adaptables, estándar, lento, personalizado

Medición del tamaño de la pupila

Auto

Head Movement Way

AEC Control de posición de ojos y sistema de corrección automática

Medición de brillo

Medición y corrección de autos de brillo

Tamaño del objetivo visual

(Norma Goldmann)

G r a d e II G r a d e III G r a d e IV G r a d e V G r a d e

Estrategia de detección

umbral completo, rápido, personalizado, dos notación,
tres notaciones, cuantificar defectos, dinámica inteligente, dinámica inteligente rápida

Política de control

por edad, relación con los umbrales, una sola fuerza

Estadístico

Perimetría

Umbral

Modo de prueba

Centro 10-2,Centro 24-2,Centro 30-2,Centro60-4, Paso nasal, Macácula;

Proyección,

modo especial de prueba

Center 40,Center 64,Center 76;Center80,Center Armaly,Peripheral 60,

Paso de Nasal, Campo completo normal, Campo completo 81, Campo completo 120, Campo completo135,

Full Field246,upper36,upper64,Esterman monocular,Estermanbinocular

Dinámica dinámica

Perimetría

dinámica

programa

procedimientos manuales, procedimientos estándar (Estándar 45, estándar 30, a alta resolución 15),

Mapa de puntos estáticos, mapa de mancha oscura, mapa de mancha ciega, escaneo personalizado,
programa dinámico personalizado

Estimulación

parámetros

ajustable (Paso 1-9 / S, tamaño de objetivo visual, color, intensidad, rangos de prueba, etc.)

Supervisión de la fijación

Monitoreo dinámico de video en tiempo real, monitorización de puntos ciegos fisiológicos,

Curva de seguimiento de ojos, alarma de desplazamiento de posición de ojos

Software de análisis

Análisis de fiabilidad, análisis de visión individual, análisis de informes triples,

Análisis de visión general, GHT glaucoma análisis de visión semi,

GPA glaucoma developing analysis

Gráfico del informe

mapa de valor, mapa de grayscale, el gráfico de sesgo decibel general,

El mapa general de probabilidad de desviación, decibels de trama de gráfico,

Pattern deviation probability plot, staring Figure

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.