

FICHA TÉCNICA

Microscopio con lámpara de hendidura YSLXD-JER

Microscopio con lámpara de hendidura YSLXD-JER

Tema

valor

Modelo

YSLXD-JER

Tipo de microscopio

Convergencia

Las magnificaciones cambian de forma

Defilector Rod

Magnificación de los ojos

10X 16X

Magnificaciones totales

10X 16X

Ajuste de la dioptría

-6D ~ +6D

Iluminación

Tres pasos (Stepless Opcional)

Ancho de abertura

0-14mm Continuo

Altura de la abertura

1-14mm Continuo

Ángulo de abertura

0°-180° Ajustable

Angulo de Inclinación Slit

5° 10° 15° 20°

Diámetro de punto de luz

0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm

Filtro

Absorción de calor; gris; libre de rocío; azul de cobalto

Fijación

LED rojo

Electrical

Bombilla de iluminación

Lámpara de tungsteno de Osram Halogen alemán

Lámpara Led (Opcional)

Voltaje de entrada

110V/220V($\pm 10\%$)

Alimentación eléctrica

60VA

Diffuse Lens

Sí.

Preset Lens

Sí.

Interfaz láser

Facultativo

Interfaz de tonómetros de aplicación

Sí.

Movimiento de base

X: 100 mm $\pm$ 3

Y: 75 mm $\pm$ 3

Z: 30mm $\pm$ 3

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.