

FICHA TÉCNICA

Máquina automatizada de Procesamiento de tejido YSPD-TS200

Patología Procesador de tejidos YSPD-TS200

Características:

- 1) Con 16 conjuntos de programas editables, operación inteligente y operación.
- 2) Función de protección de fallos de potencia, cambiar automáticamente a la fuente de alimentación incorporada después de la falla de potencia, hasta 8 horas, también configurar la batería de alta potencia, para asegurar que el programa se complete en un tiempo.
- 3) Agregue especímenes en cualquier momento durante el funcionamiento del programa; puede cambiar el baño de parafina para calentar la cera en cualquier momento. Pantalla en tiempo real del contenido del programa, estado de calefacción, temperatura de set, temperatura en tiempo real y otro estado operativo.
- 4) El tiempo de arranque programado se puede fijar en cualquier momento según las necesidades del trabajo.
- 5) El orden de las cestas se puede establecer según las necesidades reales.
- 6) La superficie del cuerpo de la máquina adopta la electricidad estática APS, el proceso de pulverización, alta resistencia, resistencia a la corrosión, apariencia aerodinámica y fácil de limpiar.
- 7) Operación deshidratación totalmente sellada, dispositivo de escape externo garantiza un entorno de trabajo ecológico y ecológico.
- 8) Hay tres conjuntos de sistemas de control de temperatura para asegurar que un conjunto esté en uso normal y dos conjuntos estén en espera. Pantalla de temperatura en tiempo real durante el funcionamiento

Estado de calefacción a un vistazo, precisión de control de temperatura $\pm 1^{\circ}\text{C}$

- 9) La máquina de conmutación automática puede fijar el tiempo arbitrariamente dentro de un año

Especificaciones:

Cantidad de tanques: 12 tanques (3 tanques de cera al final)

Tiempo de trabajo: fijado arbitrariamente dentro de 0-24 horas

Tiempo de cambio de tanques y garrapatas: ajustable

Capacidad de una sola pieza: 2200ml

Hora de inicio del cilindro : 45 segundos - 120 segundos

Posición del cilindro de protección de la organización: 5 cilindro-7

Tiempos de mezcla: 3 veces / minuto

Modo de descubrimiento: absorción electromagnética

Voltaje de potencia: AC220V $\pm$ 10% ,50HZ $\pm$ 10%

Tiempo de retención de goteo: ajustable de 5 a 999 segundos

Dimensión general: 1250*410*560 mm

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.