

FICHA TÉCNICA

Precio YSTE-VM2 mezclador de vórtice de laboratorio barato

YSTE-VM2 Mezclador de Vortex barato de laboratorio

Características:

♣ Amplia gama de aplicaciones: Se puede utilizar para mezclar muestras en tubos de ensayo, tubos de centrifugado, frascos, etc.

■ Alto rendimiento " bajo ruido motor AC para hacer mezcla rápida y completa.

especificaciones Panel de operación diseñado Especificado, Fácil de limpiar y resistente al desgaste.

■ La velocidad de sacudido puede ajustarse automáticamente en función del grado de presión.

Datos técnicos principales:

Método de operación: Circulación

Diámetro del círculo: 3.6mm

Velocidad de la clasificación: 2600rpm

Modo de ejecución: Constante

Tamaño de la placa de trabajo: Ø100mm

Tensión de entrada (frecuencia): AC 220V±10%(50/60Hz)

Humedad relativa admisible: 80%

Potencia de salida: 12W

Clase protectora: IP21

Temperatura ambiente admisible: 5-50°C

Dimensiones: 100×130×135mm

Net. Peso: 2.3Kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.