

FICHA TÉCNICA

Incubadora infantil avanzada médica YSBB-400B



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Incubadora de bebés de comen Neonatal B3

La incubadora neonatal es el equipo de calentamiento utilizado para proporcionar temperatura y humedad constantes para el tratamiento de los lactantes prematuros y los neonatos críticos sobre la base de satisfacer sus características fisiológicas y necesidades.

La incubadora COMEN B3 fue pensada para proporcionar temperatura estable y humedad adecuada ambiente, además de configurar la función de monitoreo de signos vitales para promover el crecimiento y la estabilidad de incluso los pacientes más frágiles.

Configuración estándar: Control de humedad, temperatura corporal (temperatura de incubador corporal), Monitoreo de O₂,

Configuración Opcional: Escala de Peso, Monitorización de Apnea, Despertación de Apnea, Suministro de oxígeno Servo, Puertas de Daños

Normas de seguridad: ISO 13485:2003 aprobado, MDD 93/42/EEC en su forma enmendada por MDD 2007/47/EC

Operación Medio Ambiente

Temperatura de trabajo 20~30°C

Humedad ≤80%

Flujo de aire: ≤0.3m/s

Fuente de alimentación 100-240V~, 50/60Hz±1Hz

Tipo de batería Batería recargable de iones de litio

Capacidad de la batería 4400mAh

Tiempo de recarga de la batería: Máximo 6 horas para la carga;

Soporte para baterías 1 horas para el trabajo continuo (como las funciones de calefacción, humidificación se excluyen)

Indicador: Un indicador de alarma, indicador de potencia, indicador de batería, sonido de señalización QRS y alarma, sonido de tecla de funcionamiento

Interfaz: Interfaz de cable parámetro, entrada de potencia AC, Tres salida de potencia auxiliar, ranura de enchufe, puerto USB

Fecha de almacenamiento:

Alarma Reseña: 200 grupos

Almacenamiento de descarga eléctrica: Sí

Alarma: límites altos y bajos de 3 niveles ajustables por el usuario; alarma audible y visual con prioridades

Red: Conectada al Sistema Central de Vigilancia por cable duro/sin cable

Control de temperatura

Rango de ajuste: 35.0~37.5°C (modo infantil); 25.0~39.0°C (modo de aire). Si la temperatura ajustada supera 37°C, se debe pulsar la tecla "> 37°C" de la pantalla y después confirmar en la ventana emergente de la interfaz para acceder

Rango de medición: 25.0~45.0°C

Resolución: 0.1°C

Precisión: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Rango de alarma: 34~38.5°C (Modo de infant), 23~41°C (Modo de Aire)

Tiempo de calefacción: $\leq 35\text{mins}$ (Temperatura dentro de la cubierta termostato aumenta en 11°C)

Tiempo de humedad: $\leq 50\text{mins}$ (En ambiente interior a $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, humedad relativa de $40\% \pm 10\%$ de las condiciones, alcanza a 36°C, humedad relativa de 85%)

Operación sin añadir tiempo de agua: ≥ 12 horas

Control de humedad

Rango de humedad relativa: 30%~95%

Resolución: 1%

Precisión: $\pm 10\%$ (Humidity less than 85%); $\geq 75\%$ (Humidity over than 85%)

Alarma: alarma auditiva y visual; eventos de alarma

Características físicas

Tamaño

970mm×570mm×1350mm

Tamaño de la pantalla

Pantalla táctil TFT de 8"

Peso

100 kg

Resolución

800 × 600

Capacidad del tanque de agua

$\geq 1\text{L}$

Bandeja de rayos X

Disponible

Humidificador

Disponible

Dibujo

Disponible

Bandeja y corchete

Facultativo

Rueda de fundición

cuatro frenos

Características

Flujo de aire dentro de la cubierta termostato: $\leq 0.2\text{m/s}$

Modo de trabajo: Aire/ Infant

Rango de inclinación de la cama: $-10 \sim +10^\circ$

Tensión de entrada 220 V~

Entrada actual 6.6 A

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Suministro de salida auxiliar

Tensión de salida 240 V~

Frecuencia de salida 50/60 Hz

Corriente de salida 0.9A

Oxygen Servo-Controller

Rango de configuración: 21~60%

Rango de medición: 10~100%

Precisión: $\pm 2\%$

Presión de suministro O₂: 0,27~0.7MPa

Calibración de concentración de O₂ Disponible

Escala de peso

Rango de medición: 300g~8000g

Resolución: 1g

Precisión: $\pm 10\text{g}$

Vista de la tendencia: 7 días

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.