

FICHA TÉCNICA

Máquina de anestesia con pantalla digital YSAV601B

YSAV601B Característica

1. El vaporizador de alta precisión está diseñado con una salida de concentración estable y compensación automática de presión, temperatura y caudal. Puede elegir uno de cuatro gases: halotano, enflurano, isoflurano o sevoflurano, lo que garantiza una operación de anestesia exitosa.
2. Sistema de transmisión neumática confiable.
3. Configuración económica y adecuada de tecnologías, opcional según lo requiera el Cliente.
4. Diseño modularizado y actualización. La actualización está disponible según lo requiera el Cliente.

Especificación YSAV601B

Cuerpo principal

Estante de plástico de ingeniería de alta resistencia, liviano, hermoso y resistente a la corrosión.

Ámbito de aplicación

adulto, niño

Fuente de gas

O₂ : 0,27 ~ 0,55 MPa

Medidor de flujo

O₂ : 0,1~2 l/min 2,5~10 l/min

Caudal de suministro rápido de oxígeno

25~75 l/min

Alarma de baja presión de oxígeno

Se escuchará una alarma sonora cuando la presión de oxígeno sea < 0,2 MPa.

Vaporizador

Tiene la función de compensación automática en función de la presión, la temperatura y el caudal. El rango de regulación de la concentración del evaporador es de 0 a 5 % en volumen.

Entre halotano, enflurano, isoflurano y sevoflurano, se puede elegir uno para la aplicación según lo requiera el cliente.

Circuito respiratorio

Modo de funcionamiento: totalmente cerrado, semicerrado, semiabierto

Presión de liberación: 0,5~7 kPa

Fuelle respiratorio

Fuelle para adultos, fuelle para niños,

rango de volumen corriente: 0 ~ 1500 ml

Ventilador

Modo de visualización

Pantalla LCD de 4,8" de alta definición

Modo de ventilación

IPPV, Manual (Monitorización Manual del

volumen corriente, volumen de ventilación, frecuencia respiratoria)

Parámetros de ventilación

Volumen corriente 50~1500 ml

Frecuencia 2~99 lpm

Frecuencia SIMV 2~20 lpm

I:E 2:1~1:8

Presión de activación inspiratoria -1,0~2,0 kPa

Rango de presión 1,0~6,0 kPa

Parámetros para la monitorización de la ventilación

Volumen corriente, volumen de ventilación, frecuencia de IPPV,

I/E, presión máxima de las vías respiratorias,

presión de disparo inspiratoria, forma de onda de presión-tiempo

Sistema de alarma de seguridad

Alarma de presión de las vías respiratorias

Rango de ajuste del límite superior 1,0 ~ 6,0 kPa

Rango de ajuste del límite inferior 0,4 ~ 2,0 kPa

Alarma de volumen de ventilación por minuto

Rango de ajuste del límite superior 3,0 ~ 30 l/min

Rango de ajuste del límite inferior 1,0 ~ 10 l/min

Alarma de alta presión sostenida

Dará una alarma cuando la tensión haya

sido consistentemente superior a 2,5 kPa

Alarma de asfixia

Emitirá una alarma sonora y luminosa si

no se introduce volumen corriente en 15 s.

Alarma de potencia

Potencia

CA 220 V $\pm$ 10 % 50 Hz $\pm$ 1 Hz

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.