

FICHA TÉCNICA

Equipo médico Bomba de jeringa automática de doble canal



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Equipo médico Bomba automática de jeringa Chanel única

Modo de infusión

Inyección micro y continua

Syringes

5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL jeringas, y autodefinido para la marca del cliente.

Unidad de tarifas (incluido el peso de la droga)

mL/h, mg/h, µg/h, µg/kg/min, mg/kg/min, µg/kg/h, mg/kg/h

Increment

0,01 mL/h pasos (para ajustes de 0,01 a 99,99 mL/h); 1 mL/h pasos (para ajustes de 100 a 999 mL/h)

Límite de volumen

0.1~ 9999.9 mL y modo vacío disponible

Desviación de la tasa de flujo

$\leq \pm 2\%$

KVO Rate

0,01 ~ 5 mL/h (ajustable)

Modo Bolus

Tipo de Bolus ajustable, Automático

Presión de Oclusión "Dispositivo de detección de presión con

10 ambientes, 10 ~ 140KPa.

Cambio de parámetros durante la jeringa

Sí, VTBI y Tasa se pueden cambiar

Historia (Event Log)

10000 eventos se pueden almacenar y exportar

Drug Library

Se pueden importar y exportar cientos de drogas

Alarma y configuración de sonido de botón

10 niveles

Pantalla

3.5" TFT color LCDdisplay

Modo de teclado

Botón numérico

Bloqueo de teclado

Sí, opcional

Fuente de energía AC

100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, $\leq 25VA$

Fuente de energía AC

100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, $\leq 25VA$

Tasa de Purge

Batería

Accessory

Packing

5ml jeringa: 60mL/h

jeringa de 10mL: 300 mL/h

20mL jeringa: 400 mL/h

jeringa de 30mL: 600 mL/h

50mL jeringa: 1200 mL/h

Batería litio: DC11.1V, 3000mAh, horas de trabajo ≥ 7 horas a 5mL/h, batería restante exhibida.

Clasificación: Clase II, CF, IPX4

Dimensiones y N.W.: 340mm x 200mm x 158mm; 2.1kg

Cable de alimentación 1 pc

Manual de funcionamiento 1 pc

Caja interior:

386x230x195mm

Cartón: 480x400x425mm(4sets/CTN)

Características de la bomba automática de jeringa de doble canal

1. Double CPU- Safer infusión
2. Teclado numérico- Más conveniente
3. Oclusión, alarma, nivel de brillo ajustable
4. Modos de inyección opcionales
5. LCD a color, fácil de usar

6. Batería de iones de litio de 3000mAh, tiempo de respaldo de al menos 10 horas "

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.