

FICHA TÉCNICA

YSTE-OS40P de agitador eléctrico de alto nivel de laboratorio de alta calidad

Alta Calidad de laboratorio de sobrecarga eléctrica Stirrer YSTE-OS40P

- Alta confiabilidad y rendimiento excepcional.
- Pantalla LCD para el monitoreo preciso de velocidades fijas y reales, una amplia gama de velocidades de 50 a 2200 rpm con precisión de control de ± 3 rpm.
- Motor DC sin cepillos para larga vida, sin mantenimiento y prueba de explosión Pantalla de tendencia Torque para información en tiempo real sobre cambios de viscosidad.
- Los circuitos de seguridad permiten una función de parada segura en las condiciones anti-alto o sobrecarga.
- El funcionamiento de la espuma evita el derrame accidental y el brote.
- Proporciona velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de las muestras.
- La función remota proporciona control de PC y transmisión de datos.
- Disponibilidad de la función de auto-restart en caso de pérdida de energía para operaciones nocturnas.

Especificaciones

YSTE-OS4P

Máx. cantidad de revolvimiento[H2O]

40L

Alimentación eléctrica

130W

Tipo de motor

motor DC sin cepillos

Potencia de entrada motor

120W

Potencia de salida del motor

100W

Rango de velocidad

50-2200 rpm

Precisión de la pantalla de velocidad

± 3 rpm

Pantalla de velocidad

LCD

Pantalla Torque

LCD

Voltaje

100-220V, 50/60 Hz

Pantalla de protección de sobrecarga

Luces LED

Máx.

60Ncm

Viscosidad Máx.

50000mPas

Diámetro del rango de Chuck

0,5 a 10 mm

Dimensiones [WxDxH]

83x220x186mm

Peso

2.8 kg

Clase de protección

IP21

Temperatura ambiente permisible y humedad

5-40°C, 80%RH

Conector de datos

RS232

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.