

FICHA TÉCNICA

Esterilizador de autoclave cilíndrico horizontal YSMJ-DC

Esterilizador de autoclave cilíndrico horizontal YSMJ-DC

Características: esterilizador de vapor de presión

1. Curso de esterilización controlado por la esterilización automática, fácil de operar.
2. Con función de secado, secado adecuado de aderezo.
3. Con un dispositivo de protección automática de alta temperatura y presión.
4. El mecanismo de apertura de la puerta no puede ser operado hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027MPa.No puede comenzar si la puerta no cierra bien.
- 5.La válvula de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere 0.24MPa, y el vapor se evacuará al tanque de agua.
6. El poder se corta automáticamente, corta el agua y la alarma cuando la máquina carece de agua.
7. Estructura totalmente de acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS: esterilizador m

presión de vapor esterilizador

Datos técnicos

YSMJ-DC150

YSMJ-DC200

YSMJ-DC280

YSMJ-DC400

Cámara esterilizante

150L

200L

280L

400L

Volumen

φ440×850mm

φ515×1000mm

φ600×1000mm

φ700×1100mm

presión de trabajo

0.22MPa

temperatura de trabajo

134°C

Ajuste de la temperatura

40°C- 134°C

Tiempo de esterilización

0-99 min

Tiempo de secado

0-99 min

Calor promedio

$\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$

Alimentación eléctrica

9KW/380V 50Hz

9KW/380V 50Hz

12KW/380V 50Hz

18KW/380V 50Hz

Dimensión

1400×600×1300

1400×670×1650

1400×770×1780

1430×880×1830

Dimensión del transporte

1550×750×1850

1560×820×1850

1680×920×2100

1600×1050×2100

G.W/N.W

320/240 KG

350/260 KG

465/365 KG

530/420 KG

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.