

FICHA TÉCNICA

Homogeneizador de laboratorio YSTE-D500

Características:

- Viscosidad de hasta 10.000 mPas
- 6 modos de velocidad del motor de 10.000 a 30.000 rpm
- Garantía de seguridad integral para la unidad de motor, protección de sobrecarga y operación suave
- Los ejes de acero inoxidable 316L son totalmente autoclavables e inertes para soluciones altamente corrosivas
- Desmantelamiento fácil para la preparación rápida
- Todos los ejes son intercambiables para fácil desmantelamiento y limpieza

Especificaciones

YSTE-D500

Fuente de alimentación

110-120V/60Hz

220-240V/50-60 Hz

Motor tipo motor motor universal

500 W

Motor de cepillo de carbono AC

Rango de velocidad

10000-30000 rpm

Max, Circum.

22.7-36m/seg

Cuerno de Dial de Control de Velocidad

6a etapa

Volumen de trabajo [H 2 O]

10-40000mL (Opcional)

Máx. viscosidad

10.000 mPas

Material de dispersión de la balsa

SS 316L de acero inoxidable, PTFE

Peso

1.3 kg

Dimensiones [L x W x H]

70 mm x 70 mm x 255mm

Noise

79 dB(A)

Medio ambiente operativo

0-40 °C, 85% rel. humedad

Clase de protección

IP20

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.