

FICHA TÉCNICA

Horno de secado infrarrojo YHG-BS-II Lab

YHG-BS-II laboratorio infrared Drying Oven

Este equipo adopta alta eficiencia y tecnología infrarroja de bajo consumo de energía que es adecuada para las muestras de moribundo rápidamente. Se aplica ampliamente en la industria, la agricultura, las instituciones médicas y los laboratorios.

- Componido de cámara, radiador de calefacción infrarrojos, controlador de temperatura, parte de control de circuitos, etc.
- Calefacción de terapia infrarroja con alta eficiencia.
- Controlador de temperatura inteligente del microprocesador.
- Interruptor de calefacción para diferentes necesidades de temperatura ambiente y velocidad de calefacción.
- Material de sala de trabajo: hierro para YHG-S, y cámara de acero inoxidable pulido para YHG-BS y YHG-BS-II.
- Placa de alta calidad con recubrimiento de polvo.
- Doble diseño de puerta, serie YHG-BS-II es con ventana de observación.
- Protección de temperatura y protección de circuito abierto/corrección de cortocircuito.

Modelo

Dimensión general

(cm)

Dimensión de la sala de trabajo

(cm)

Paquete

dimensión

(cm)

Estantes

Rated

Alimentación eléctrica

(W)

N.W./G.W.

(Kg)

Gama de temperatura

Suministro de energía

YHG-300-S

YHG-300-BS

64×47×64
30×30×35
77×60×81
2
1000
36/56
50~300°C
AC 220V 50Hz
YHG-400-S
YHG-400-BS
73×58×76
40×40×45
86×71×94
2
1200
51/81
YHG-500-S
YHG-500-BS
83×67×85
50×50×55
96×80×102
3
1600
76/111
YHG-600-S
YHG-600-BS
93×78×106
60×60×75
106×91×123
3
1900
111/151
YHG-400-BS-II
73×56×70
40×40×45
86×70×87
2
1200
51/81
50~250°C

YHG-500-BS-II

83×67×81

50×50×55

96×80×98

3

1600

76/111

YHG-600-BS-II

93×77×91

60×60×75

106×90×108

3

1900

111/151

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.