

FICHA TÉCNICA

Fotodisruptor láser para YSMD-920 de oftalmología



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Fotodisruptor láser para Oftalmología YSMD-920

Característica:

- ◆ Configuración fácil para el propósito de instalación y mantenimiento
- ◆ Fijo en soporte de rueda móvil para transporte
- ◆ Altura de soporte ajustable
- ◆ Movimiento más corto para la lámpara de corte libera fatiga trasera
- ◆ Consola de funcionamiento intuitiva
- ◆ Parar el botón de emergencia
- ◆ Sala de tratamiento con botón conectado
- ◆ Plano focal ajustado para haz láser y haz de punción
- ◆ Ajuste el diopter para el microscopio binocular de la lámpara slit sólo para enfocar el rayo láser " apuntando en el objetivo
- ◆ Viga láser altamente concentrada y dispersión rápida

Especificaciones

Tipo de láser:

Nd:YAG, Q-Switched

Wavelength:

1064 nm

Modo:

Q-Switch

Pulso de salida:

1,2,3 pulsos por explosión

Duración del pulso:

4.5 ns

Tasa de repetición de pulsos:

2.5Hz

Salida Energy:

A) 1 salida máxima de pulso:

11mj

B). 2 salida máxima de pulso:

9mj

C). 3 salida máxima de pulso:

28mj

D). Reglamento de energía de producción:

100% ~6% ajustable por 7 pasos

Cone Angle:

18°

Tamaño del punto:

30 µm

Apuntando a Beam Wavelength:

633nm

Aiming Salida Alimentación eléctrica PC:

< 0.4 mW

Sistema de refrigeración:

Aire refrigerado

Tamaño de embalaje de la máquina:

76.5*65*50mm

Peso bruto de la máquina:

25 kg

Tamaño de embalaje de la tabla:

69*58*42cm

Peso bruto de la tabla:

23 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.