

## FICHA TÉCNICA

### SHINVA MAST-V Esterilizador de vapor al vacío con puerta elevada

Esterilizador de vapor al vacío con puerta levantada MAST-V

MOST Esterilizador de vapor: T60 / 80 como un tipo de esterilizador de alta presión, toma vapor como medio de esterilización que es rápido, seguro y económico, operación inductiva. El eficiente sistema de doble bombeo y el evaporador de almacenamiento de energía de gran capacidad son más rápidos que el esterilizador de la serie convencional MOST-T para la velocidad de bombeo y la generación de vapor. Son de uso común en el departamento de estomatología, departamento de oftalmología, quirófano y

CSSD para realizar la esterilización de instrumentos deformados o desenvueltos, telas, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.

Estructura de puerta automática

T60 / 80 adopta la tecnología de prensado de varillaje síncrono multipunto, más confiable y duradera.

Vacío eficiente

Sistema de vacío eficiente, bajo ruido de trabajo, el límite inferior de vacío puede alcanzar más de -90kpa vacío a alta velocidad, rendimiento de secado perfecto, esterilización completa. En comparación con el esterilizador de la serie convencional tipo MOST-T, la velocidad de bombeo es más rápida, los artículos se secan mejor y la esterilización es más completa.

Múltiples dispositivos de protección de seguridad.

Dispositivo de protección automática contra sobretensión, control múltiple y protección para generador de vapor, protección de enclavamiento de seguridad de la puerta y protección contra sobrepresión de doble cámara, dispositivo de seguridad de circuito electrónico.

Tanque de agua de tipo abierto incorporado

El tanque de agua en tipo abierto facilita su limpieza. Está disponible para funcionar continuamente con llenado de agua una vez, hasta recibir el recordatorio de reemplazar el agua. El módulo de monitoreo de agua en el tanque asegura el nivel y la calidad del agua suficientes, mientras que ofrece el vapor calificado a la cámara y mantiene el ciclo funcionando de manera estable.

Interfaz de pantalla completamente nueva

La pantalla LCD puede mostrar la temperatura, la presión, el tiempo, el proceso en ejecución, información de error y alarma, etc. La información de esterilización es más obvia y más fácil de observar el estado de ejecución.

Generador de vapor eficiente

Adopte vapor de tipo de almacenamiento de energía incorporado.

Generador que produce vapor a alta velocidad y en buena cantidad.

Una variedad de programas

Programas de esterilización: sin envolver, envuelto, caucho, User01, N-quick, B-quick, programas de prueba de priones: BD & Helix, prueba de fugas.

Programas auxiliares: precalentamiento, secado. Lavado

#### Otras características

Pulso de vacío, calentamiento, esterilización, agotamiento, secado al vacío totalmente automático La cámara se calienta con un calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo.

Monitoreo remoto:

Computadora o Pad opcional para completar el monitoreo remoto

Soporte para bolsas de papel y plástico: se utiliza especialmente para colocar bolsas de papel y plástico.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.