

FICHA TÉCNICA

Ventilador móvil para UCI SH300

Características

- Pantalla a color TFT de 10,4"
- Fácil configuración mediante la perilla de la rueda del navegador y la tecla táctil
- Amplia selección de modos de ventilación, incluidos CPAP, APRV, BIPAP
- Disparador de flujo y presión
- Monitor de resistencia y cumplimiento estático
- PEEP, bucle P-V, bucle V-F
- Tres Alarma visual y audible de nivel alto, con palabras concisas que describen los problemas
- Dispositivo electrónico avanzado de mezcla de aire y oxígeno incorporado
- Sensor de flujo incorporado duradero y preciso
- Válvula de espiración integrada, fácil de esterilizar
- Ventilación de apnea de respaldo
- Auto n Ebulizador
- Batería integrada
- Certificado CE

Especificaciones

Especificaciones

Configuración del ventilador

Modo de ventilación: VCV, PCV, PSV, SIMV-V, SIMV-P, SPONT, CPAP, ventilación de apnea de respaldo, APRV, BIPAP (opcional)

Volumen corriente: 50~1500 ml

Frecuencia respiratoria: 1~100 bpm

SIMV Frecuencia respiratoria: 1~40 lpm

Tiempo inspiratorio: 0,1~12 s

Tiempo de pausa: 0~4,8 s

Sensibilidad del disparador de presión: (PEEP-20 cmH₂O)~PEEPcmH₂O

Sensibilidad del disparador de flujo: 1~20 LPM

PSV: 0~70 cmH₂O

Presión alta: 1~80 cmH₂O

Presión baja: 0~79 cmH₂O

Formas de onda mostradas: P-T, F-T, V-T, P-V oop, bucle V-F

PEEP/CPAP: 0~50 cmH₂O

FiO2: 21~100 %

Psupp: 0~70 cmH2O

Pinsp: 5~70 cmH2O

Muslo: 0,1~30 s

Tlow: 0,5~30 s

Altura: 5~70 cmH2O

Plow: 0~50 cmH2O

Silencio de alarma: ≤ 120 s

Parámetros monitorizados: VTI, VTE, MV, MVspn, f, fspn, FiO2, Ppeak, Pmean, Pplat, PEEP, Pmin, C
Compatibilidad, resistencia

Interfaz: RS232, VGA

Funciones de asistencia

Congelación: congela la pantalla actual y suspende los datos en tiempo real

Retención de inspección: 15 s máx.

Retención de espiración: 15 s máx.

Succión de O2: 100 % de O2 durante 2 minutos

Inspección Manual

Alarmas

Límite superior de MV: 0 ~ 99 L

Límite inferior de MV: 0 ~ 99 L

Paw -límite superior: 0,1~8 KPa

Paw-límite inferior: 0~7,9 KPa

VTE-límite superior: 0,05~2,00 L, OFF

Frecuencia-límite superior: 0~100 lpm

Frecuencia-límite inferior: 0~99 lpm

Tapnea: 15~60 s

FiO2-límite superior: 21~100 %

FiO2-límite inferior: 21~99 %

Fallo principal, batería baja, batería descargada, suministro de aire/O2 y abajo, oclusión del circuito

Alimentación y ambiental

Alimentación: CA 110~240 V, 50~60 Hz, CC 12 V, 4,4 AH

Consumo de energía: 65 VA

Modo de accionamiento: Accionamiento neumático, control electrónico

Suministro de aire/O2: Presión 0,28~0,6 MPa >50 L/min

Temperatura: Operación 10~40 °C;Almacenamiento -20~55 °C

Humedad relativa: Operación ≤ 80 %, sin condensación;Almacenamiento ≤ 93 %, sin condensación

Presión atmosférica: funcionamiento 70~106 KPa

Información del pedido

Opción: compresor

Accesorios: cable de alimentación, tubería de gas, circuito del paciente, mascarilla, humidificador, brazo de soporte

Opción

☆Pantalla táctil TFT de 12,1 pulgadas

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.