

FICHA TÉCNICA

Estación de bombeo de jeringa YSZS-S1+YSZS-PI3

Características clave de la bomba de jeringa de la serie Sunfusion

Diseño de mango independiente hace rápida instalación y desmontaje

3.5 pantalla táctil de color y operación teclado se puede elegir libremente

Compatibilidad de jeringas de gama completa, compatible con jeringas de 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml

Cambio de tasa de infusión sin pausa

Sistema inteligente de alarma visual y audible y guía de alarma dinámica

Indemnización de flujo para evitar errores causados por la fatiga del oleoducto

Alerta de ciclo de mantenimiento del equipo: Mantenimiento de alerta regular para garantizar la precisión y seguridad del dispositivo.

Especificaciones técnicas de la bomba de siringa de la serie Sunfusion

Modelo

YSZS-S1

YSZS-E3

Pantalla

LCD azul de 3,5"

LCD azul de 3,5"

Módulo WiFi

NO

Sí.

Estación de muelles compatibles

YSZS-PI3

YSZS-PI3 + ID3

UI

Lenguaje múltiple (Chino, Inglés, Ruso, Español, Turco, Rumano y Búlgaro, se puede personalizar)

Modo de noche, retroiluminación ajustable, Volumen ajustable

Conjunto de jeringas

2ml,5ml,10ml,20ml,30ml,50/60ml jeringas universales

Rango de tasa de INFUSION

0,01 a 2200 ml/h, con aumento de 0,01ml/h

Volumen a ser infundido (VTBI)

0,01-9999.99ml (0.01 ml/paso)

Precisión del flujo nominal

dentro de $\pm 2\%$ (después de la calibración)

Tasa de KVO

0.1~5.0ml/h (0,01ml paso)

Nivel de IP

IP24

Alarma

Audible y visible

Razón de alarma simulada (Unique)

Sistema de alarma de voz femenina (Patente)

Biblioteca de Medicina

Biblioteca de drogas con 1000 nombres de medicamentos, puede ser personalizado por farmacéutico

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.