

FICHA TÉCNICA

Máquina de anestesia móvil veterinaria YSAV602V

Máquina de anestesia móvil veterinaria YSAV602V

Anesthesia Machine, diseñada con tecnologías de última generación, es una de alta utilidad con excelentes funciones y funciones completas. Tanto excepcional como barata, tiene el mejor rendimiento de costes que puede satisfacer a cualquier cliente.

1. El Ventilador adopta el control de microcomputadoras con pantalla LCD de alta definición de 5.7 pulgadas, integrando las funciones de control respiratorio y mostrando los parámetros de monitoreo. Es versátil en función y excelente en rendimiento.
2. El Vaporizador de alta precisión está diseñado con una salida de concentración estable, compensación automática por presión, temperatura y caudal. Y está disponible para elegir un tipo de gas de Halothane, Enflurane, Isoflurane y Sevoflurane, asegurando una operación de anestesia exitosa.
- 3, Sistema de transmisión neumática fiable.
4. Configuración económica y adecuada de tecnologías, opcional según lo exija el Cliente.
5. Diseño y actualización modulares. La actualización está disponible según lo requiera el Cliente.

Especificación

Cuerpo principal

Perchero plástico de alta resistencia, luz, hermosa y resistente a la corrosión

Ámbito de aplicación

adulto, niño

Fuente de gas

O2: 0.27~0.55MPa N2O: 0.27~0.55MPa

Medidor de flujo

O2: 0.1~10L/min N2O: 0.1~10L/min

O2, N2O linkage y N2O Stopper

Al usar óxido nitroso, concentración de oxígeno >25 %;

Cuando la presión de oxígeno menos de 0,2MPa, el flujo de óxido nitroso sería cortado.

Tasa de flujo de suministro rápido de oxígeno

25~75L/min

Baja alarma de presión de oxígeno

Habrà alarma de sonido cuando el oxígeno

presión inferior a 0,2MPa

Vaporizador

Tiene la función de la compensación automática

basado en presión, temperatura y caudal.

El rango de regulación del evaporador
concentración es 0~5 vol%.

Halothane, Enflurane, Isoflurane and
Sevoflurane, uno puede ser elegido para la aplicación
como exige el cliente y vaporizadores
que se importan con embalaje original
también disponible.

Circuito respiratorio

modo de trabajo: todo-close, semi-close, semi-abierto

presión de liberación: 0,5~7 kPa

Huele respiratorio

bilis para adultos, serenos para niños

rango de volumen de marea:0~1,500 ml

Ventilador

Modo de visualización

Pantalla LCD de alta definición 5.7"

Modo de ventilación

IPPV, SIPPV, SIMV, PEE,Manual, SIGH

Parámetros de ventilación

Volumen de marea

50~1500ml

Tasa

2~99bmp

Tasa SIMV

2~20bpm

I:E

2:1~1:8

Presión del desencadenante de inspiración

-1.0~2.0 kPa

PEEP

0~2.0 kPa

Rango de presión

1,0~6.0 kPa

SIGH

1.5 veces el tiempo inspiratorio

Parámetros para monitorear el volumen de marea, volumen de ventilación, tasa IPPV, tasa SIMV, tasa
respiratoria total, I/E, presión máxima de la vía aérea, presión - tiempo de onda, velocidad de flujo -
tiempo de onda, PEEP, presión inspiratoria del gatillo

Vigilancia de la concentración de oxígeno

(21%~100%)

Sistema de alarma de seguridad

Alarma de concentración de oxígeno

rango de fijación límite superior (50%~100%)

rango de ajuste de límite bajo (15%~50%)

Alarma de presión de las vías respiratorias

rango de fijación límite superior 1.0~6.0 kPa

rango de ajuste de límite bajo 0.4~2.0 kPa

Alarma de volumen de ventilación por minuto

rango de fijación límite superior 3.0~30L/min

rango de ajuste de límite bajo 1.0~10L/min

Alarma de alta presión sostenida

dará alarma cuando el estrés haya consistentemente

ha sido superior a 2,5 kPa

Alarma de sofocación

dará sonido y alarma de luz si hay

sin entrada de volumen de marea durante 15 segundos

Alarma eléctrica

Alimentación eléctrica

AC 220V±10% 50Hz±1Hz

(UPS, batería de almacenamiento)

Los artículos que aparecen entre corchetes son opcionales.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.