

FICHA TÉCNICA

Máquina de sellado dental YSDEN-SEAL10



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Máquina de sellado dental YSDEN-SEAL10

- ⊙ Potente función: impresión de línea simple y doble, selección de interruptor de una tecla según sus necesidades. Mantenga registros de impresión para la trazabilidad.
- ⊙ Imprimir contenido: fecha de esterilización / fecha de vencimiento / número de lote / operador / número de recipiente / número de recipiente / artículos empaquetados / nombre del departamento.
- ⊙ Impresión de iconos: CE / no se puede usar dos veces / lágrima inválida / esterilizada.
- ⊙ Elementos del paquete: 45 elementos opcionales integrados para cumplir con los nombres de todos los aparatos dentales.
- ⊙ Estructura incorporada: cabezal de impresión original japonés / fuente de alimentación conmutada Taiwan Meanwell / aleación de aluminio y movimiento de acero inoxidable.

Modelo

Tensión(V/Hz)

Alimentación eléctrica(W)

Fuse(TA)

Ancho de sello(mm)

Tamaño del paquete(mm)

YSDEN-SEAL10

220/50

500

5

≥12

560x260x220

Velocidad de sellado

Sellar el borde

Temperatura de funcionamiento

Precisión de control de temperatura

Método de impresión

Medio ambiente de trabajo

10±0.5m/min

0~35mm Ajustable

60~220°C Ajustable

≤±1%

Impresión de estílos

10~40°C

Corriente máxima

G.W/N.W(kg)

Entorno de almacenamiento

3.2A

16.5/14.5

Temperature:0~55°C

Humidity:90%(R.H)

Presión atmosférica:50KPa~106KPa

⊗ Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas, elemento calefactor cerámico plano, dos impresoras de 24 pines principal / de respaldo incorporadas, operación de conmutación automática y sistema de impresión en chino e inglés.

⊗ Interfaz de operación gráfica, control de entrada de teclado, almacenamiento automático de datos. Base de datos de parámetros de impresión preparada por uno mismo, lectura de parámetros de sellado a través de la interfaz USB, realizando el almacenamiento de 8 millones de veces de información de sellado e impresión, conveniente para consultas de seguimiento.

⊗ La consulta en línea de registros históricos se puede realizar directamente a través de la interfaz de operación.

⊗ Calentamiento rápido, velocidad de calentamiento uniforme, resistencia a altas temperaturas, larga vida útil y alta eficiencia térmica.

⊗ Adopte control inteligente de temperatura por computadora, calentamiento rápido y diseño de calentamiento auxiliar, la temperatura de trabajo 60-2200C se puede configurar arbitrariamente.

⊗ La fecha de esterilización y la fecha de vencimiento se pueden ajustar automáticamente según la configuración, y la luna y el tamaño del mes se pueden ajustar automáticamente.

⊗ Detección automática del proceso de trabajo, indicación automática de alarma de falla.

⊗ El sistema dará el valor de ancho de impresión de acuerdo con el contenido de impresión seleccionado y calculará automáticamente el ancho de impresión mínimo.

⊗ Puede imprimir el tiempo de prueba, la temperatura de sellado, la presión, la velocidad, el tiempo de sellado, el operador y el número de equipo en chino e inglés.

⊗ Contador de sellado de secuencia positiva (secuencia descendente) incorporado, que puede realizar estadísticas de cantidad de sellado dentro de 0-9999, y tiene funciones especiales como márgenes de

impresión y símbolos de intervalo de impresión.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.