

FICHA TÉCNICA

Transiluminador LED azul YSTE-BLT03X



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Breve descripción :

se aplica para observar y analizar ácidos nucleicos, proteínas y otras sustancias en el campo de investigación de las ciencias biológicas. El diseño del cortador de gel es ergonómico con un cómodo ángulo de apertura y cierre. El diseño de la fuente de luz LED azul hace que las muestras y los operadores sean más seguros, además de que sea más fácil observar el corte del gel. Es adecuado para la tinción de ácido nucleico y otras tinciones azules diversas. Con tamaño pequeño y ahorro de espacio, es una buena ayuda para la observación y el corte de gel.

Especificaciones

Dimensión (LxAnxAl)

190x205x150mm

Tamaño del filtro (largo x ancho x alto)

180X205X220mm

Rango de visión (LxW)

150x150mm

Tamaño máximo del gel de corte

150x150mm

Uniformidad

≥90%

Ajuste de brillo

Perilla Ajuste continuo

Vida útil del LED (horas)

≥30000hs

Emisión máxima (nm)

470nm

Máximo poder

20W

Voltaje de entrada

CA100-240V

Descripción

YSTE-BLT03X Se utiliza como instrumento de fuente de luz para la observación y análisis de ácidos nucleicos, proteínas y otras sustancias en el campo de investigación de ciencias biológicas. El transiluminador de luz azul está diseñado de acuerdo con la ergonomía, la apertura y el ángulo son cómodos. El diseño de fuente de luz LED azul hace que las muestras y los operadores sean más seguros, y más en la observación del corte del gel. De tamaño pequeño y ahorro de espacio, es bueno para observación y corte de gel.

Característica

1. Uniformidad: ≥90%,excitación uniforme, sin parpadeo al tomar fotografías, bandas más claras.
2. Fácil de disipar el calor, funciona de manera estable durante mucho tiempo.
3. Más ligero, ultrafino y con un grosor de aproximadamente 15 mm.
4. Más seguro: el filtro de luz azul puede filtrar eficazmente la iluminancia de la luz azul, sin gafas ni máscaras, sin daños al cuerpo humano y experimentos más fáciles.
5. Fácil de limpiar: el filtro de luz azul y el gabinete están diseñados por separado para una fácil limpieza.
6. Brillo ajustable para una fácil observación.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.