

## FICHA TÉCNICA

### Microscopio binocular invertido YSXWJ-DZ400



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

#### Descripción general

##### Objetivos del Plan LWD Infinity

LPLAN 10×/0,25

LPLAN 20×/0,40

LPLAN 40 ×/0,60

WD = 8,3 mm

##### Objetivos de contraste de fases del plan LWD Infinity

LPL Ph P 20×/0,40

##### Ocular

WF10×/22 mm (23 mm es opcional)

##### Cabeza del ocular

Inclinado 45°, distancia interpupilar: 48-76 mm, Distribución de luz (ambas): 100: 0  
(100% para ocular) 80:20 (80% para cabeza trinocular y 20% para ocular)

##### Mancha anular

20×/ 40× (tanto para 20× como para 40×)

##### Platina mecánica

Tamaño del escenario: X×Y: 210×241 mm, Tamaño de la diapositiva redonda: Φ118 mm

##### Etapa mecánica adjunta

Plato de cultura

Soporte 54mm

Condensador

Larga distancia de trabajo, Desmontable rápidamente, NA0.3,

Distancia de trabajo: 72 mm (con condensador), 195 mm (sin condensador)

Iluminación Köhler

Lámpara halógena 6V/30W (voltaje de entrada: 100V~240V)

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.